FABORY

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A2 70 M2,5X12

Artikelnummer	51110.025.012
Marke	-
UBB	950353246313
UNSPSC	31161504
EAN	8715492269126
PKG. von 1000	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M2.5
Länge	12 mm
Klasse	70
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	≈E25-123
BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NEN	≈2370

Technische Spezifikation

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk (max.)	4.7
Full thread if L ≤	20
k (max.)	1.5
L (mm)	12
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.5

Technische Zeichnung