FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M16X160

Artículo No.	01000.160.160
Marca	-
UBB	950351012600
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008640
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	160 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	160
P	2
s	24

Diseño técnico