FABORY

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017/ DIN 933 Acero Cincado 8.8 M27X80

Artículo No.	01210.270.080
Marca	-
UBB	950351083239
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032140
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M27
Longitud	80 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114

Especificación técnica

d-D	M27
k	17
L (mm)	80
P	3
s	41

Diseño técnico