FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M6X30

Artículo No.	01226.060.030
Marca	-
UBB	500571899417
UNSPSC	31161620
EAN	8715494282383
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	30 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca	Métrica
Info	El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4

Diseño técnico



L (mm)	30
P	1
s	10