FABORY

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero Sin revestimiento 45H M12X90

Artículo No.	07810.120.090
Marca	-
UBB	500645124651
UNSPSC	31161518
EAN	8717077062344
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	90 mm
Clase	45H
Caracteristicas de conducción	Hexagono interior
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Punta	Flat
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Normas

NF	E27-180
BS	4168-2
NEN	2341
ISO	4026
ASME	B18.3.6M
DIN	913

Especificación técnica

d-D	M12
dp (max.)	8.5
L (mm)	90

Diseño técnico

P	1.75
s	6
t (min.)	4.8