FABORY



Tornillo autorroscante cabeza hexagonal sin punta DIN 7976 F Acero Cincado ST4,8X22MM

Artículo No.	26180.048.022
Marca	-
UBB	500645230334
UNSPSC	31161507
EAN	8717077064539
Env. de 250	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	4.8 mm
Longitud	22 mm
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Autorroscante
Info	sin punta

Normas

NF	≈E25-662 F
ASME	≈B18.6.5M-B
BS	≈4174-B
ISO	≈1479 F
DIN	7976 F

Especificación técnica

D (mm)	4.8
k	3
L (mm)	22
P	1.6
s	8

Diseño técnico