FABORY

Metabo Cordless Taladro BS 18 LT BL BODY

Artículo No.	8T863717
Marca	-
UBB	500658484703
UNSPSC	27112700
EAN	4007430297747
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Tensión nominal	18
Luz del portabrocas	1.5 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha	13
Diámetro broca acero 1ª velocidad	13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad	38
Taladro diámetro madera 1ª velocidad	38
Calidad de la batería	Lithium-ions
Taladro diámetro madera 3ª marcha	38
Taladro diámetro acero 3ª velocidad	13
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha	0 - 600
Revoluciones en vacío 2ª marcha	0 - 2100
Número de baterías incluidas	0
Con cargador de baterías	No

Normas