FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M12X80

Numéro d'article	01000.120.080
Marque	-
UBB	950351008095
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008015
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	80 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	80
P	1.75
s	19

Dessin technique