FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M6X140

Numéro d'article	01200.060.140
Marque	-
UBB	952351072816
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025081
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	140 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	140
P	1
s	10

Dessin technique