FABORY



Vis à tête hexagonale à embase crantée, DIN ≈6921 Acier Electro zingué 8.8 M8X25

Numéro d'article	01258.080.025
Marque	-
UBB	954351276678
UNSPSC	31161620
EAN	8715492041340
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	25 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	Specific features of hexagon bolts with serrated flange:The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.The serrated flange rim gives excellent self-locking properties.Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by

Normes

ASME	≈B18.2.3.4M
DIN	≈6921
EN	≈1665
ISO	≈4162

the flange.Washers are not necessary.

Spécifications techniques

d-D	M8
dc (max.)	18
k (max.)	8.1
L (mm)	25
P	1.25
s	13

Dessin technique