FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel MEF DIN 960 Acier Brut 10.9 M18X1,50X75

Numéro d'article	04161.180.075
Marque	-
UBB	954351110422
UNSPSC	31161620
EAN	8715492121240
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M18
Longueur	75 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique à pas extra fin
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

NF	E25-152
DIN	960
NEN	1555
ISO	8765

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5

Dessin technique



L (mm)	75
P	1.5
s	27