FABORY

Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A2 M6X4

Numéro d'article	51240.060.004
Marque	-
UBB	500696121879
UNSPSC	31161518
EAN	8715492029454
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	4 mm
Mode d'entraînement	Six pans creux
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Point	Plat
Filetage	Filetage métrique
Info	Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Normes

ISO	4026
NEN	2341
NF	E27-180
DIN	913
ASME	B18.3.6M
BS	4168-2

Spécifications techniques

d-D	M6
dp (max.)	4
L (mm)	4
P	1
s	3
t (min.)	2

Dessin technique