FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M10X120

Numéro d'article	55000.100.120
Marque	-
UBB	950351849449
UNSPSC	31161620
EAN	8715492320582
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	120 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique
Info	Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4

Dessin technique



L (mm)	120
P	1.5
s	17