FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M14X70

Numéro d'article	55000.140.070
Marque	-
UBB	951351772367
UNSPSC	31161620
EAN	8715492320940
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M14
Longueur	70 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique
Info	Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8

Dessin technique



L (mm)	70
P	2
s	22