FABORY

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M36X140

Numéro d'article	01210.360.140
Marque	-
UBB	950351085622
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032478
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M36
Longueur	140 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	140
P	4
s	55

Dessin technique