FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 10.9 M24X100

Numéro d'article	04104.240.100
Marque	-
UBB	500614317765
UNSPSC	31161620
EAN	8715494454643
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	100 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24

Dessin technique



k	15
L (mm)	100
P	3
s	36

FABORY