FABORY

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M16X280

Numéro d'article	07000.160.280
Marque	-
UBB	953351177761
UNSPSC	31161605
EAN	8715492046598
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	280 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

NEN	1241
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
ISO	4762
DIN	912

Spécifications techniques

b	44
d-D	M16
dk (max.)	24
Filetage total quand L ≤	60
k (max.)	16
L (mm)	280

Dessin technique