FABORY



Vis à métaux tête poêlier fendue en croix NF ≈E25-129 Acier Electro zingué 4.8 M5X8

Numéro d'article	24650.050.008
Marque	-
UBB	950353156215
UNSPSC	31161504
EAN	8715492638458
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	8 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-129

Spécifications techniques

d-D	M5
dk (max.)	12
k (max.)	4
L (mm)	8
n	1.2
P	0.8

Dessin technique