FABORY



Vis auto-perceuses à tête hexagonale à embase DIN 7504 K Acier Electro zingué ST4,8X38MM

Numéro d'article	31815.048.038
Marque	-
UBB	950352979286
UNSPSC	31161507
EAN	8715493855892
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	4.8 mm
Longueur	38 mm
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage de vis à tôle
Info	Longueur max. de serrage KL = L - L1.Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

ISO	15480
DIN	7504-K

Spécifications techniques

dc	10.5
D (mm)	4.8
k (max.)	4.45
L (mm)	38
L1 ≈	8
P	1.6

Dessin technique



FABORY