FABORY

Écrou hexagonal DIN 934 Laiton CU2/CU3 Nickelé M12

Numéro d'article	47050.120.001
Marque	-
UBB	950355197019
UNSPSC	31161727
EAN	8715492843333
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Laiton
Matière technique	CU2/CU3
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Nickelé
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Spécifications techniques

d-D	M12
m	10
P	1.75
s	19

Dessin technique