FABORY

Hatlapú belső **kulcsnyílású, süllyesztett** fejű **csavar, UNF ASME B18.3 Rozsdamentes acél ASTM F879 304 CW / CW1 #10-32X1.1/2**

Cikkszám	U51566.019.0150
Márka	-
UBB	500621339596
UNSPSC	31161518
EAN	8717077394384
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	NO.10
Hossz	1.1/2 Inch
Osztály	CW / CW1
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM F879 304
Menetirány	Jobb
Menetek	Unified National Fine
Info	ft = végigmenetesA kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.FIGYELEM: mivel a gyártmány szabványos tűrése 3A a menetméretekhez egészen 1 hüvelyk méretig, a horganybevonás

Szabványok

ASME	B18.3

FABORY

menetilleszkedési problémákat okozhat.

Műszaki **specifikációk**

A	0.411
H	0.127
J	0.125
LT (min.)	0.88
Menetek per hüvelyk	32

Műszaki **rajz**