FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M14X70

Artikelnummer	01010.140.070
Merk	-
UBB	950351050303
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014511
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	70
P	2
s	22

Technische tekening