FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M22X80/S=32

Artikelnummer	01200.220.080
Merk	-
UBB	950351158072
UNSPSC	31161620
EAN	8715492027436
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	56
b (min.): L200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
d-D	M22
k	14
L (mm)	80
P	2.5
s	32

Technische tekening