FABORY

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M4X40

Artikelnummer	01220.040.040
Merk	-
UBB	954351334006
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032935
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): L≤125mm	14
d-D	M4
k	2.8
L (mm)	40
P	0.7
s	7

Technische tekening