FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M8X40

Artikelnummer	01236.080.040
Merk	-
UBB	500571919058
UNSPSC	31161620
EAN	8715494276474
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	40
P	1.25
s	13

Technische tekening