FABORY

Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M4X40

Artikelnummer	51300.040.040
Merk	-
UBB	950353550805
UNSPSC	31161504
EAN	8715492281395
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	40 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈7046-1
DIN	965
NF	≈E25-119-1

Technische specificatie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk(max.)	7.5
Voldraad als L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	40
No. kruisgleuf	2
P	0.7

Technische tekening