FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M20X100

Artikelnummer	53510.200.100
Merk	-
UBB	950351834748
UNSPSC	31161620
EAN	8715492318329
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	100 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5

Technische tekening



L (mm)	100
P	2.5
s	30