FABORY

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M6X60

Artikelnummer	53570.060.060
Merk	-
UBB	955351196485
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319425
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	60 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-125
NEN	1241
DIN	912
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
ISO	4762

Technische specificatie

b	24
d-D	M6
dk(max.)	10
Voldraad als L ≤	30
k (max.)	6
L (mm)	60
P	1
s	5

Technische tekening