FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M14X75

Artikelnummer	55000.140.075
Merk	-
UBB	500571368355
UNSPSC	31161620
EAN	8715494143950
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	75 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8

Technische tekening



L (mm)	75
P	2
s	22