FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop en tapgeleiding DIN 6912 Roestvaststaal (RVS) A4 M4X16

Artikelnummer	55042.040.016
Merk	-
UBB	952351084464
UNSPSC	31161605
EAN	8715492326881
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	16 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Lage cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan

Standaarden

DIN	6912

	worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9.Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2.De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.): L≤125mm	14
d-D	M4
dh	2
dk	7
Voldraad als L ≤	16
k	2.8
L (mm)	16
P	0.7
s	3

Technische tekening