FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop en tapgeleiding DIN 6912 Roestvaststaal (RVS) A4 M12X50

Artikelnummer	55042.120.050
Merk	-
UBB	952351088598
UNSPSC	31161605
EAN	8715492327284
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	50 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Lage cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan

Standaarden

DIN	6912

	worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9.Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2.De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dh	6
dk	18
Voldraad als L ≤	45
k	7.5
L (mm)	50
P	1.75
s	10

Technische tekening