FABORY

Zeskantmoer MF DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M16X1,50

Artikelnummer	55160.160.150
Merk	-
UBB	950355595824
UNSPSC	31161727
EAN	8715492336453
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Technische specificatie

d-D	M16
m	13
P	1.5
s	24

Technische tekening