FABORY

# DIN ≈912 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M6X40

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 56120.060.040 |
| Merk | - |
| UBB | 955351286989 |
| UNSPSC | 31161605 |
| EAN | 8715493538238 |
| PKG. van 50 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | M6 |
| Lengte | 40 mm |
| Klasse | 6.6 |
| Kleur | Wit |
| Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
| Kopsoort | Cilinderkop |
| Materiaalsoort | Kunststof |
| Materiaalsoort Technisch | Polyamide (nylon) |
| Draadrichting | Rechts |
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |

## Standaarden

| | |
|---|---|
| NF | ≈E25-125 |
| NEN | ≈1241 |
| ASME | ≈B18.3.1M |
| ISO | ≈4762 |
| DIN | ≈912 |
| BS | ≈4168-1 |

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| d-D | M6 |
| dk(max.) | 10 |
| k (max.) | 6 |
| L (mm) | 40 |
| P | 1 |
| s | 5 |

## Technische tekening