FABORY

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3X30

Artikelnummer	24540.030.030
Merk	-
UBB	950353131705
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632944
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	30 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-123
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
DIN	963
ISO	≈2009

Technische specificatie

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk(max.)	5.6
Voldraad als L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	30
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Technische tekening