FABORY



FISCHER Doorsteekanker Staal Elektrolytisch verzinkt FAZII10/100

Artikelnummer	63323.100.100
Merk	-
UBB	500504261420
UNSPSC	31162101
EAN	4006209949863
PKG. van 20	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Materiaalsoort	Staal
Approval	ETA Option 1
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Type nr.	FAZ II
Info	do= Boordiameter.Min. td= Aanbevolen boordiepte.hef= Effectieve verankeringsdiepte.tfix= Nuttige lengte.s = Sleutelwijdte.kN = Belasting in kN.De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij gescheurd beton (trekzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden.Bij de definitieve berekening moet de

Standaarden

complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.

Technische specificatie

d-D	M10
do	10
hef	60
kN	4.3
L (mm)	185
Min. td	180
Ring ø	20
s	17
tfix	100
Type	FAZII10/100

Technische tekening