FABORY

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M27X320

Referência	01000.270.320
Marca	-
UBB	950351023839
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010377
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M27
Comprimento	320 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	320
P	3
s	41

Desenho técnico