FABORY

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M18X35

Referência	01010.180.035
Marca	-
UBB	950351052531
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014863
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M18
Comprimento	35 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Métrica

Normas

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568

Especificação técnica

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	35
P	2.5
s	27

Desenho técnico