FABORY

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M18X80

Referência	01010.180.080
Marca	-
UBB	950351053299
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014948
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M18
Comprimento	80 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Especificação técnica

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	80
P	2.5
s	27

Desenho técnico