FABORY

Cavilha cilindrica com estria DIN 1474 Aço de corte 1,5X8MM

Referência	39740.015.008
Marca	-
UBB	950359139389
UNSPSC	31163215
EAN	8715492826503
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1.5 mm
Comprimento	8 mm
Material	Aço de corte
Info	V = Força transversal dupla min. em kN.Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.O diâmetro nominal (L) não incluí as pontas com chanfro (tolerância js15).

Normas

ISO	≈8741
NEN	≈2605
DIN	1474

Especificação técnica

c ≈	0.2
d1	1.5
d2 ≈	1.6
D (mm)	1.5
L (mm)	8
r ≈	1.5
Tolerância	h9
V	1.6

Desenho técnico