FABORY



Parafuso cabeça quadrada UNC ASME B18.6.2 Aço Sem tratamento de superficie 3/4-10X6 Inch

Referência	U01080.075.0600
Marca	-
UBB	500624351986
UNSPSC	31161620
EAN	8715492859792
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	3/4 Inch
Comprimento	6 Inch
Encaixe	Cabeça quadrada
Forma da cabeça	Cabeça quadrada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Unified National Coarse

Normas

ASME	B18.6.2

Especificação técnica

F (max.)	0.75
H (max.)	0.582
Fios por polegada	10

Desenho técnico