FABORY

Șurub **cap înecat,** locaș **crestat DIN 963** Oțel **Zincat, pasivat galben 4.8 M5X60**

Cod Articol	24560.050.060
Marcă	-
UBB	951353498433
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634986
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M5
Lungime	60 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafaţă	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	≈2009
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NF	≈E25-123
NEN	≈2370

Specificatii tehnice

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Filet complet L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	60
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Desen tehnic