FABORY



Șurub **cu cap rotund,** locaș **crestat DIN 85 Plastic** Poliamidă **(nilon) 6.6 M3X25**

Cod Articol	56420.030.025
Marcă	-
UBB	950353322460
UNSPSC	31161504
EAN	8715492863133
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3
Lungime	25 mm
Clasă	6.6
Culoare	Alb
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Plastic
Material tehnic	Poliamidă (nilon)
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	≈1580
NF	≈E25-128
BS	≈4183
DIN	85
NEN	≈1603
ASME	≈B18.6.7M

Specificatii tehnice

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	6
Filet complet L ≤	30
k (max.)	1.8
L (mm)	25
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Desen tehnic