FABORY



Conexpanduri permanente Kinmar® Oțel Zincat M8X70

Cod Articol	70932.080.070
Marcă	-
UBB	500662899896
UNSPSC	31162101
EAN	8712423045811
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Lungime	70 mm
Tip antrenare	Kinmar® permanent
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet metric
Info	d2 = Diametrul nominal al burghiului.tfix = Interval de fixare.min. td = Adâncime recomandată de găurire.Aceste ancore nu sunt recomandate pentru aplicații de fixări structurale industriale.Scule specifice disponibile la cerere.

Standarde

Specificatii tehnice

Sarcină de tensionare permisă (în kN)	1.9
Sarcină de forfecare permisă (în kN)	6.5
d-D	M8

Desen tehnic



d1 (max.)	16.15
d2	10
L (mm)	70
m (max.)	7.39
Min. td	45
tfix(max.)	25