FABORY

Skrutka so šesťhrannou **hlavou DIN 931** Oceľ **Nelegovaná 10.9 M39X300**

Číslo položky	04100.390.300
Značka	-
UBB	500644685934
UNSPSC	31161620
EAN	8717077017481
PKG. of 1	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M39
Dĺžka	300 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	90
b (min.): L200mm	103
b (min.): L≤125mm	84
d-D	M39
k	25
L (mm)	300
P	4

Technický nákres



FABORY