



Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Ocel Pozinkované 8.8 M24X75

Objednací číslo	01210.240.075
Značka	-
UBB	954351194905
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031976
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M24
Délka (L) (mm)	75
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114

Technická specifikace

k	15
P	3
s	36

Technický náčrt

