

## Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Ocel Pravý Pozinkované 8.8 M30X65



Číslo produktu	01210.300.065
Značka	-
UBB	500621732782
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503884
BAL. od 10	Pouze celé balení

### Technické parametry

Průměr (d-D)	M30
Délka (L) (mm)	65
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

### Standardy

### Technická specifikace

P	3.50
s	46
k	18.7

### Technický náčrt

