




Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Pozinkované 8.8 M10X75/ S=17

Objednací číslo	01210.100.075
Značka	-
UBB	950351070699
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030474
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M10
Délka	75 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933

Technická specifikace

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	75
P	1.5
s	17

Technický náčrt

