




Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Ocel Pozinkované 8.8 M30X75

Objednací číslo	01210.300.075
Značka	-
UBB	500621732865
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503891
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M30
Délka	75 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933

Technická specifikace

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	75
P	3.5
s	46

Technický náčrt

