



Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Pozinkované 8.8 M12X16/ S=19

Objednací číslo	01210.120.016
Značka	-
UBB	950351071507
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030580
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M12
Délka (L) (mm)	16
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Šířka klíče	19

Standards

NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technická specifikace

k	7.5
P	1.75
s	19

Technický náčrt

