



Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Pozinkované 8.8 M22X50/ S=32

Objednací číslo	01210.220.050
Značka	-
UBB	950351080672
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031822
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M22
Délka (L) (mm)	50
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Šířka klíče	32

Standardy

NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technická specifikace

k	14
P	2.50
s	32

Technický náčrt

